

Finmekaniksortiment, Antal verktyg: 14



Beställningsdata

Ordernummer	954860 14
GTIN	2050002004474
Artikelklass	91A

Beskrivning

Utförande:

Vanliga verktygssortiment i tvåfärgade PE-celplastinsatser. Cellplastens slutna porer gör att den är oljebeständig och inte tar upp några vätskor. **Täckskiktet är antracitfärgat**, den underliggande **grå kontrastfärgen** visar om verktyg saknas.

leveransinnehåll:

Cellplastinsats, tom, nr 952001 storlek 954860: 1 st.

Urmakarlupp nr 490702 storlek 10: 1 st.

HOLEX urmakarskruvdragare för spår nr 669005 storlek 1; 1,5; 1,8; 2,3; 3,0; 3,5: 1 st vard.

HOLEX urmakarskruvdragare för Phillips nr 669015 storlek 0; 1: 1 st vard.

Finmekanikertång nr 716100 strl. 125: 1 st.

GARANT sidavbitare för finmekaniker nr 725390 storlek 110: 1 st.

HOLEX pincett, spetsig, nr 727520 storlek N: 1 st.

HOLEX pincett, trubbig, nr 727550 storlek N: 1 st.

HOLEX pincett, vinklad, nr 727600 storlek N: 1 st.

Teknisk beskrivning

bredd i G	8
Djup	250 mm
Antal verktyg	14

djup i G	10
Bredd	200 mm
Utförande	med verktygssortiment
vikt	0,354 kg
Hårdskumegenskap LD45, tjocklek	30 mm
Fyllnadsgrad i låda i G	8×10
Produktslag	Cellplastinlägg

Tillbehör

Urmakarskruvdragare för spår mejselbredd b 1,8 mm	669005 1,8
Urmakarskruvdragare för Phillips krysspårstorlek 0	669015 0
Urmakarskruvdragare för spår mejselbredd b 3,0 mm	669005 3,0
Pincett spetsig, 125 mm form AA Material N	727520 N
Sidavbitare för finmekaniker, normalform totallängd 110 mm	725390 110
Cellplastinsats för verktygssatser passar cellplastsortiment 954860	952001 954860
Urmakarskruvdragare för spår mejselbredd b 3,5 mm	669005 3,5
Urmakarlupp Tech-Line Förstoring (gångar) 10	490702 10
Urmakarskruvdragare för Phillips krysspårstorlek 1	669015 1
Pincett trubbig / 3 mm bred spets, 145 mm, form 40 Material N	727550 N
Pincett med smal spets vinklad, 150 mm, form 22b Material N	727600 N
Finmekanikertång, förkromadflat-rund totallängd 125 mm	716100 125
Urmakarskruvdragare för spår mejselbredd b 2,3 mm	669005 2,3
Urmakarskruvdragare för spår mejselbredd b 1,5 mm	669005 1,5
Urmakarskruvdragare för spår mejselbredd b 1 mm	669005 1