

**Högmattningsfräs MFH mini, med gänga, Ø D / Antal skäreppar Z: 20/4mm****Beställningsdata**

Ordernummer	221960 20/4
GTIN	4960664741076
Artikelklass	250

Teknisk beskrivning

Fästgंगा M	M10
Vändskärsskruv	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Ø D ₃	13 mm
Passande vändskär	LOGU 0303..
totallängd L _{tot}	30 mm
maximalt sågdjup a _{p max}	1 mm
Antal skär Z	4
Skär-Ø D _c	20 mm
Invändig	ja
Rampningslängd L för α _{max}	11,3 mm
spiralfräsning Ø D _{min}	33 mm
Rampningsvinkel α _{max}	1,52 grad
spiralfräsning Ø D _{max}	38 mm
Skaftutförande	med gänga
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning

Fräsanvändning	Ramping
Fräsanvändning	Ramping
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Kopierfräs

Tillbehör

Spännskriv	229713
------------	--------