


**Garant****Hylsnyckelsortiment 3/8 tum, Antal verktyg: 24****Beställningsdata**

Ordernummer	953707 24
GTIN	4062406157128
Artikelklass	91A

**Beskrivning****Utförande:**

Vanliga verktygssortiment i tvåfärgade PE-cellplastinsatser. Cellplastens slutna porer gör att den är oljebeständig och inte tar åt sig några vätskor. Det översta skiktet är antracitgrått, den underliggande kontrastfärgen grått visar om verktyg saknas.

Cellplastinsatserna fyller 1/4 (10 G × 8 G resp 250 × 200 mm) eller 1/2 (20 G × 8 G resp 500 × 200 mm) av den effektiva lådytan.

**Passar till:**

**Nya GARANT verkstadsvagnar** med helt utdragbara lådor och nytt lådrastermått på **20 G × 16 G** resp. 500 × 400 mm (B × D).

Skum i storlek 10 G × 8 G passar i Shadowboards nr 923210 strl. 250 (2 skum per Shadowboard).

**leveransinnehåll:**

Cellplastinsats, tom, nr 952001 storlek 953707: 1 st.

GARANT sexkantinsats nr 637125 storlek 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19: 1 st vard.

GARANT sexkantskruvdragarinsats nr 637629 storlek 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10: 1 st vard.

GARANT spärrnyckel omkopplingsbar nr 635025 storlek 3/8: 1 st.

GARANT förlängning, nr 635429 storlek 75; 125: 1 st vard.

GARANT T-handtag nr 635729 storlek 200: 1 st.

GARANT kardanknut nr 636229 storlek 3/8: 1 st.

**Teknisk beskrivning**

bredd i G	8
vikt	1,318 kg
Djup	250 mm
Antal verktyg	24
djup i G	10
Bredd	200 mm
Hårdskumegenskap LD45, tjocklek	30 mm
Fyllnadsgrad i låda i G	8x10
fyrkantsfäste	3/8 tum
Produktslag	Cellplastinlägg

## Tillbehör

Sexkantskruvdragarhylsa 3/8 tum sexkant 3 mm	637629 3
Sexkantshylsa 3/8 tumSurface Drive nyckelvidd 14 mm	637125 14
Spärrskaft, omställbart, 3/8 tum med utstötare Typ 3/8	635025 3/8
Sexkantshylsa 3/8 tumSurface Drive nyckelvidd 15 mm	637125 15
Sexkantshylsa 3/8 tumSurface Drive nyckelvidd 13 mm	637125 13
Sexkantshylsa 3/8 tumSurface Drive nyckelvidd 11 mm	637125 11
Kardanknut, 3/8 tum Typ 3/8	636229 3/8
Sexkantskruvdragarhylsa 3/8 tum sexkant 6 mm	637629 6
Sexkantshylsa 3/8 tumSurface Drive nyckelvidd 19 mm	637125 19
Sexkantshylsa 3/8 tumSurface Drive nyckelvidd 16 mm	637125 16
Sexkantshylsa 3/8 tumSurface Drive nyckelvidd 8 mm	637125 8
Sexkantshylsa 3/8 tumSurface Drive nyckelvidd 9 mm	637125 9
Sexkantskruvdragarhylsa 3/8 tum sexkant 4 mm	637629 4
Förlängare, 3/8 tum totallängd 75 mm	635429 75
Sexkantshylsa 3/8 tumSurface Drive nyckelvidd 10 mm	637125 10
Sexkantshylsa 3/8 tumSurface Drive nyckelvidd 12 mm	637125 12

Sexkantshylsa 3/8 tumSurface Drive nyckelvidd 7 mm	637125 7
T-handtag, 3/8 tum totallängd 200 mm	635729 200
Sexkantshylsa 3/8 tumSurface Drive nyckelvidd 17 mm	637125 17
Sexkantshylsa 3/8 tumSurface Drive nyckelvidd 18 mm	637125 18
Sexkantskruvdragarhylsa 3/8 tum sexkant 7 mm	637629 7
Cellplastinsats för verktygssatser passar cellplastsortiment 953707	952001 953707
Förlängare, 3/8 tum totallängd 125 mm	635429 125
Sexkantskruvdragarhylsa 3/8 tum sexkant 5 mm	637629 5
Sexkantskruvdragarhylsa 3/8 tum sexkant 10 mm	637629 10
Sexkantskruvdragarhylsa 3/8 tum sexkant 8 mm	637629 8