

Garant**Momentnyckel-sortiment 60 Nm 3/8", Antal verktyg: 22****Beställningsdata**

Ordernummer	953961 22
GTIN	4062406157364
Artikelklass	91A

Beskrivning**Utförande:**

Vanliga verktygssortiment i tvåfärgade PE-cellplastinsatser. Cellplastens slutna porer gör att den är oljebeständig och inte tar upp några vätskor. **Täckskiktet är antracitfärgat**, den underliggande **grå kontrastfärgen** visar om verktyg saknas.

leveransinnehåll:

Cellplastinsats, tom, nr 952001 storlek 953961: 1 st.

GARANT sexkanthylsa nr 637125 storlek 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19: 1 st vard.

GARANT sexkantskruvdragarsats nr 637629 storlek 3; 4; 5; 6; 8; 10: 1 st vard.

GARANT förlängning, nr 635429 storlek 75; 125; 240: 1 st vard.

GARANT momentnyckel med omställbart spärrhuvud nr 656050 storlek 60: 1 st.

Teknisk beskrivning

djup i G	20
antal verktyg	22
Bredd	200 mm
bredd i G	8
Antal verktyg	22
Djup	500 mm
vikt	1,632 kg
Hårdskumegenskap LD45, tjocklek	30 mm

Fyllnadsgrad i låda i G	8x20
fyrkantfäste	3/8 tum
Produktslag	Cellplastinlägg

Tillbehör

Sexkantshylsa 3/8 tumSurface Drive nyckelvidd 11 mm	637125 11
Momentnyckelmed omställbart spärrhuvud maximalt vridmoment 60 Nm	656050 60
Sexkantshylsa 3/8 tumSurface Drive nyckelvidd 19 mm	637125 19
Sexkantskruvdragarhylsa 3/8 tum sexkant 6 mm	637629 6
Förlängare, 3/8 tum totallängd 75 mm	635429 75
Sexkantshylsa 3/8 tumSurface Drive nyckelvidd 16 mm	637125 16
Förlängare, 3/8 tum totallängd 240 mm	635429 240
Cellplastinsats för verktygssatser passar cellplastsortiment 953961	952001 953961
Sexkantskruvdragarhylsa 3/8 tum sexkant 3 mm	637629 3
Sexkantskruvdragarhylsa 3/8 tum sexkant 5 mm	637629 5
Sexkantshylsa 3/8 tumSurface Drive nyckelvidd 13 mm	637125 13
Sexkantshylsa 3/8 tumSurface Drive nyckelvidd 15 mm	637125 15
Sexkantshylsa 3/8 tumSurface Drive nyckelvidd 18 mm	637125 18
Sexkantshylsa 3/8 tumSurface Drive nyckelvidd 14 mm	637125 14
Sexkantshylsa 3/8 tumSurface Drive nyckelvidd 9 mm	637125 9
Sexkantskruvdragarhylsa 3/8 tum sexkant 8 mm	637629 8
Sexkantskruvdragarhylsa 3/8 tum sexkant 10 mm	637629 10
Sexkantshylsa 3/8 tumSurface Drive nyckelvidd 17 mm	637125 17
Förlängare, 3/8 tum totallängd 125 mm	635429 125
Sexkantshylsa 3/8 tumSurface Drive nyckelvidd 12 mm	637125 12
Sexkantshylsa 3/8 tumSurface Drive nyckelvidd 8 mm	637125 8

Sexkantshylsa 3/8 tum Surface Drive nyckelvidd 10 mm

637125 10

Sexkantskruvdragarhylsa 3/8 tum sexkant 4 mm

637629 4