




Skruvmejselsats, Antal verktyg: 9



Beställningsdata

Ordernummer	953441 9
GTIN	2050002004252
Artikelklass	91A

Beskrivning

Utförande:

Vanliga verktygssortiment i tvåfärgade PE-cellplastinsatser. Cellplastens slutna porer gör att den är oljebeständig och inte tar åt sig några vätskor. Det översta skiktet är antracitgrått, den underliggande kontrastfärgen grått visar om verktyg saknas.

Cellplastinsatserna fyller 1/4 (10 G × 8 G resp 250 × 200 mm) eller 1/2 (20 G × 8 G resp 500 × 200 mm) av den effektiva lådytan.

Passar till:

Nya GARANT verkstadsvagnar med helt utdragbara lådor och nytt lådrastermått på **20 G × 16 G** resp. 500 × 400 mm (B × D).

leveransinnehåll:

Cellplastinsats, tom, nr 952001 storlek 953441: 1 st.

WERA skruvdragare för spår nr 660100 storlek 3,5; 4; 5,5; 7; 10: 1 st vard.

WERA skruvmejsel för Phillips nr 667700 strl 0; 1; 2; 3: 1 st vard.

Teknisk beskrivning

Djup	500 mm
Bredd	200 mm
Antal verktyg	9
djup i G	20
bredd i G	8
vikt	0,984 kg

Hårdskumegenskap LD45, tjocklek	30 mm
Fyllnadsgrad i låda i G	8x20
Produktslag	Cellplastinlägg

Tillbehör

Skruvmejsel för Phillips, med Kraftform-handtag krysspårstorlek 2	667700 2
Skruvdragare för spår, med kraftformhandtag mejselbredd b 10 mm	660100 10
Skruvdragare för spår, med kraftformhandtag mejselbredd b 5,5 mm	660100 5,5
Skruvdragare för spår, med kraftformhandtag mejselbredd b 3,5 mm	660100 3,5
Skruvmejsel för Phillips, med Kraftform-handtag krysspårstorlek 3	667700 3
Skruvdragare för spår, med kraftformhandtag mejselbredd b 7 mm	660100 7
Skruvmejsel för Phillips, med Kraftform-handtag krysspårstorlek 1	667700 1
Skruvmejsel för Phillips, med Kraftform-handtag krysspårstorlek 0	667700 0
Skruvdragare för spår, med kraftformhandtag mejselbredd b 4 mm	660100 4
Cellplastinsats för verktygssatser passar cellplastsortiment 953441	952001 953441