



Hylsnyckelsortiment 3/8 tum, Antal verktyg: 24



Beställningsdata

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 953710 24 |
| GTIN | 4062406157159 |
| Artikelklass | 91A |

Beskrivning

Utförande:

Vanliga verktygssortiment i tvåfärgade PE-cellplastinsatser. Cellplastens slutna porer gör att den är oljebeständig och inte tar åt sig några vätskor. Det översta skiktet är antracitgrått, den underliggande kontrastfärgen grått visar om verktyg saknas.

Cellplastinsatserna fyller 1/4 (10 G × 8 G resp 250 × 200 mm) eller 1/2 (20 G × 8 G resp 500 × 200 mm) av den effektiva lådytan.

Passar till:

Nya GARANT verkstadsvagnar med helt utdragbara lådor och nytt lådrastermått på **20 G × 16 G** resp. 500 × 400 mm (B × D).

Skum i storlek 10 G × 8 G passar i Shadowboards nr 923210 strl. 250 (2 skum per Shadowboard).

leveransinnehåll:

Cellplastinsats, tom, nr 952001 storlek 953710: 1 st.

HOLEX sexkantinsats nr 637220 storlek 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19: 1 st vard.

HOLEX sexkantskruvdragarsinsats nr 637620 storlek 3; 4; 5; 6; 8; 10: 1 st vard.

HOLEX spärrnyckel omkopplingsbar nr 635090 storlek 3/8: 1 st.

HOLEX Förlängning nr 635420 storlek 75; 125.: 1 st vard.

HOLEX T-handtag nr 635720 storlek 200: 1 st.

HOLEX kardanknut nr 636220 storlek 3×8: 1 st.

Teknisk beskrivning

| | |
|---------------------------------|-----------------|
| Bredd | 200 mm |
| bredd i G | 8 |
| Antal verktyg | 24 |
| djup i G | 10 |
| Djup | 250 mm |
| vikt | 1,384 kg |
| Hårdskumegenskap LD45, tjocklek | 30 mm |
| Fyllnadsgrad i låda i G | 8x10 |
| fyrkantfäste | 3/8 tum |
| Produktslag | Cellplastinlägg |

Tillbehör

| | |
|---|---------------|
| Sexkantskruvdragarhylsa, 3/8 tum sexkant 4 mm | 637620 4 |
| Sexkantskruvdragarhylsa, 3/8 tum sexkant 6 mm | 637620 6 |
| Sexkantskruvdragarhylsa, 3/8 tum sexkant 10 mm | 637620 10 |
| Sexkantshylsa 3/8 tum nyckelvidd 19 mm | 637220 19 |
| Sexkantskruvdragarhylsa, 3/8 tum sexkant 5 mm | 637620 5 |
| Sexkantskruvdragarhylsa, 3/8 tum sexkant 8 mm | 637620 8 |
| Förlängare, 3/8 tum totallängd 125 mm | 635420 125 |
| Förlängare, 3/8 tum totallängd 75 mm | 635420 75 |
| Cellplastinsats för verktygssatser passar cellplastsortiment 953710 | 952001 953710 |
| Sexkantshylsa 3/8 tum nyckelvidd 13 mm | 637220 13 |
| Sexkantshylsa 3/8 tum nyckelvidd 9 mm | 637220 9 |
| Sexkantshylsa 3/8 tum nyckelvidd 15 mm | 637220 15 |
| Sexkantshylsa 3/8 tum nyckelvidd 12 mm | 637220 12 |
| Sexkantshylsa 3/8 tum nyckelvidd 7 mm | 637220 7 |

| | |
|--|------------|
| T-handtag, 3/8 tum totallängd 200 mm | 635720 200 |
| Kardanknut, 3/8 tum Typ 3/8 | 636220 3/8 |
| Sexkantshylsa 3/8 tum nyckelvidd 14 mm | 637220 14 |
| Sexkantshylsa 3/8 tum nyckelvidd 10 mm | 637220 10 |
| Spärrskaft, omställbart, 3/8 tum med utstötare Typ 3/8 | 635090 3/8 |
| Sexkantshylsa 3/8 tum nyckelvidd 18 mm | 637220 18 |
| Sexkantshylsa 3/8 tum nyckelvidd 11 mm | 637220 11 |
| Sexkantskruvdragarhylsa, 3/8 tum sexkant 3 mm | 637620 3 |
| Sexkantshylsa 3/8 tum nyckelvidd 17 mm | 637220 17 |
| Sexkantshylsa 3/8 tum nyckelvidd 16 mm | 637220 16 |
| Sexkantshylsa 3/8 tum nyckelvidd 8 mm | 637220 8 |