

**Högmatningsfräs MFH mini, med gänga, Ø D / Antal skäreugar Z: 25/4mm****Beställningsdata**

Ordernummer	221960 25/4
GTIN	4960664741106
Artikelklass	250

Teknisk beskrivning

Fästgंगा M	M12
totallängd L_{tot}	35 mm
maximalt sågdjup $a_{p max}$	1 mm
Ø D_3	18 mm
Antal skär Z	4
Passande vändskär	LOGU 0303..
Vändskärsskruv	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Skär-Ø D_c	25 mm
Invändig	ja
Rampningslängd L för α_{max}	16,3 mm
spiralfräsning Ø D_{min}	43 mm
Rampningsvinkel α_{max}	1,05 grad
spiralfräsning Ø D_{max}	48 mm
Skaftutförande	med gänga
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning

Fräsanvändning	Ramping
Fräsanvändning	Ramping
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Kopierfräs

Tillbehör

Spännskriv	229713
------------	--------