


Garant**Precisions-låsringstångsats utvändig, Antal verktyg: 8****Beställningsdata**

Ordernummer	954220 8
GTIN	4062406157616
Artikelklass	91A

Beskrivning**Utförande:**

Vanliga verktygssortiment i tvåfärgade PE-cellplastinsatser. Cellplastens slutna porer gör att den är oljebeständig och inte tar åt sig några vätskor. Det översta skiktet är antracitgrått, den underliggande kontrastfärgen grått visar om verktyg saknas.

Cellplastinsatserna fyller 1/4 (10 G × 8 G resp 250 × 200 mm) eller 1/2 (20 G × 8 G resp 500 × 200 mm) av den effektiva lådytan.

Passar till:

Nya GARANT verkstadsvagnar med helt utdragbara lådor och nytt lådrastermått på **20 G × 16 G** resp. 500 × 400 mm (B × D).

leveransinnehåll:

Cellplastinsats, tom, nr 952001 storlek 954220: 1 st.

GARANT precisions-låsringstång utvändig nr 719870 storlek A0; A1; A2; A3; A01; A11; A21; A31: 1 st vard.

Teknisk beskrivning

Bredd	200 mm
Djup	500 mm
djup i G	20
bredd i G	8
Antal verktyg	8
Utförande	med tänger

vikt	1,379 kg
Hårdskumegenskap LD45, tjocklek	30 mm
Fyllnadsgrad i låda i G	8x20
Produktslag	Cellplastinlägg

Tillbehör

Precisions-låsringstångsats, 4 delar för utv. spårringar Antal tänger 4	700142 4
Cellplastinsats för verktygssatser passar cellplastsortiment 954220	952001 954220
Precisions-låsringstångsats, 4 delar för utv. spårringar Antal tänger 4	700147 4