

Mejsel-, hålstans- och drivdornssortiment, Antal verktyg: 11



Beställningsdata

Ordernummer	955240 11
GTIN	2050002004634
Artikelklass	91A

Beskrivning

Utförande:

Vanliga verktygssortiment i tvåfärgade PE-cellplastinsatser. Cellplastens slutna porer gör att den är oljebeständig och inte tar upp några vätskor. **Täckskiktet är antracitfärgat**, den underliggande **grå kontrastfärgen** visar om verktyg saknas.

leveransinnehåll:

Cellplastinsats, tom, nr 952001 storlek 955240: 1 st.

Plattmejsel 200 mm nr 740500_200: 1 st.

Kryssmejsel 200 mm nr 740600_200: 1 st.

Hålstans nr 745500_3; 4: 1 st vard.

Drivdorn nr 747000_2; 3; 4; 5; 6; 8: 1 st vard.

GARANT smideshammare nr 750110 storlek 300: 1 st.

Teknisk beskrivning

Djup	176 mm
antal verktyg	11
Bredd	383 mm
Utförande	med slagverktyg
Hårdskumegenskap LD45, tjocklek	30 mm
Shadowboard	176 mm
Produktslag	Cellplastinlägg

Tillbehör

Drivdorn, normalkvalitet, lackerad Spets-Ø (D) 6 mm	747000 6
Drivdorn, normalkvalitet, lackerad Spets-Ø (D) 8 mm	747000 8
Flatmejslar totallängd 200 mm	740500 200
Drivdorn, normalkvalitet, lackerad Spets-Ø (D) 4 mm	747000 4
Kryssmejsel totallängd 200 mm	740600 200
Drivdorn, normalkvalitet, lackerad Spets-Ø (D) 5 mm	747000 5
Hålstansarkraftigt utförande spets-Ø 4 mm	745500 4
Cellplastinsats för verktygssatser passar cellplastsortiment 955240	952001 955240
Smideshammare medskyddskrage vikt utan skaft 300 g	750110 300
Drivdorn, normalkvalitet, lackerad Spets-Ø (D) 2 mm	747000 2
Hålstansarkraftigt utförande spets-Ø 3 mm	745500 3
Drivdorn, normalkvalitet, lackerad Spets-Ø (D) 3 mm	747000 3