

Ritsning och sågning, Antal verktyg: 8



Beställningsdata

Ordernummer	954890 8
GTIN	2050002004504
Artikelklass	91A

Beskrivning

Utförande:

Vanliga verktygssortiment i tvåfärgade PE-cellplastinsatser. Cellplastens slutna porer gör att den är oljebeständig och inte tar upp några vätskor. **Täckskiktet är antracitfärgat**, den underliggande **grå kontrastfärgen** visar om verktyg saknas.

leveransinnehåll:

Cellplastinsats, tom, nr 952001 storlek 954890: 1 st.
EDDING permanentmärkpenna nr 085130 storlek R: 1 st.
GARANT skjutmått nr 410100 150 storlek 150: 1 st.
Hårdmetallritsnål nr 458760 storlek HM: 1 st.
HOLEX precisionsstålskala nr 461600_300: 1 st.
GARANT stålmåttband nr 461992 strl. 3: 1 st.
Fickvattenpass nr 467482 storlek 70: 1 st.
GARANT bågfilmsställning nr 580400: 1 st.
GARANT handsågblad nr 582500 (1 VPE = 10 st): 1 st.

Teknisk beskrivning

Bredd	200 mm
bredd i G	8
djup i G	20
Djup	500 mm

Antal verktyg	8
Utförande	med verktygssortiment
vikt	1,474 kg
Hårdskumegenskap LD45, tjocklek	30 mm
Fyllnadsgrad i låda i G	8x20
Produktslag	Cellplastinlägg

Tillbehör

Rak hårdmetallritsnål med clip och skyddshatt Typ	458760
Bågfilställning med GARANT-bimetallblad 18–32 tänder progressivt	580400
Permanentmärkpenna skrivfärg R	085130 R
Precisionsstålskalarostfri, mattpolerad Längd 300 mm	461600 300
Handsågblad ensidigt Bimetall, progressiv	582500
Cellplastinsats för verktygssatser passar cellplastsortiment 954890	952001 954890
Skjutmått mätområde 150 mm	410100 150
Stålmåttband "Quickmeter" bandlängd 3 m	461992 3
Pocket-vattenpass Pro Magnetic Längd 70 mm	467482 70