




Skruvmejsel med slagkappa, Antal verktyg: 8



Beställningsdata

Ordernummer	953447 8
GTIN	2050002011823
Artikelklass	91A

Beskrivning

Utförande:

Vanliga verktygssortiment i tvåfärgade PE-cellplastinsatser. Cellplastens slutna porer gör att den är oljebeständig och inte tar åt sig några vätskor. Det översta skiktet är antracitgrått, den underliggande kontrastfärgen grått visar om verktyg saknas.

Cellplastinsatserna fyller 1/4 (10 G × 8 G resp 250 × 200 mm) eller 1/2 (20 G × 8 G resp 500 × 200 mm) av den effektiva lådytan.

Passar till:

Nya GARANT verkstadsvagnar med helt utdragbara lådor och nytt lådrastermått på **20 G × 16 G** resp. 500 × 400 mm (B × D).

leveransinnehåll:

Cellplastinsats, tom, nr 952001 storlek 953447: 1 st.

WERA skruvdragare med slagkåpa för spår nr 660300 storlek 3,5; 4,5; 5,5; 7; 10: 1 st vard.

WERA skruvmejsel med slagkappa för Phillips nr 668300 strl 1; 2; 3: 1 st vard.

Teknisk beskrivning

Bredd	200 mm
djup i G	20
Djup	500 mm
bredd i G	8
Antal verktyg	8
vikt	1,087 kg

Hårdskumegenskap LD45, tjocklek	30 mm
Fyllnadsgrad i låda i G	8x20
Produktslag	Cellplastinlägg

Tillbehör

Skruvdragare för spår, med kraftformhandtag och slagkåpa mejselbredd b 10 mm	660300 10
Cellplastinsats för verktygssatser passar cellplastsortiment 953447	952001 953447
Skruvdragare för spår, med kraftformhandtag och slagkåpa mejselbredd b 7 mm	660300 7
Skruvmejsel för Phillipsmed slagkåpa krysspårstorlek 2	668300 2
Skruvdragare för spår, med kraftformhandtag och slagkåpa mejselbredd b 4,5 mm	660300 4,5
Skruvmejsel för Phillipsmed slagkåpa krysspårstorlek 1	668300 1
Skruvdragare för spår, med kraftformhandtag och slagkåpa mejselbredd b 3,5 mm	660300 3,5
Skruvdragare för spår, med kraftformhandtag och slagkåpa mejselbredd b 5,5 mm	660300 5,5
Skruvmejsel för Phillipsmed slagkåpa krysspårstorlek 3	668300 3