

Garant**Hylsnyckelsortiment 3/8 tum, Antal verktyg: 37****Beställningsdata**

Ordernummer	953741 37
GTIN	2050002004276
Artikelklass	91A

Beskrivning**Utförande:**

Vanliga verktygssortiment i tvåfärgade PE-cellplastinsatser. Cellplastens slutna porer gör att den är oljebeständig och inte tar åt sig några vätskor. Det översta skiktet är antracitgrått, den underliggande kontrastfärgen grått visar om verktyg saknas.

Cellplastinsatserna fyller 1/4 (10 G × 8 G resp 250 × 200 mm) eller 1/2 (20 G × 8 G resp 500 × 200 mm) av den effektiva lådytan.

Passar till:

Nya GARANT verkstadsvagnar med helt utdragbara lådor och nytt lådrastermått på **20 G × 16 G** resp. 500 × 400 mm (B × D).

leveransinnehåll:

Cellplastinsats, tom, nr 952001 storlek 953741: 1 st.

GARANT sexkanthylsa nr 637125 storlek 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24: 1 st vard.

GARANT skruvmejselinsats för Torx® nr 637560 strl. TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40, TX45: 1 st vard.

GARANT sexkantskruvdragarsinsats nr 637629 storlek 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10: 1 st vard.

GARANT spärrnyckel omkopplingsbar nr 635025 storlek 3/8: 1 st.

GARANT förlängning, nr 635429 storlek 75; 125; 240: 1 st vard.

GARANT T-handtag nr 635729 storlek 200: 1 st.

GARANT kardanknut nr 636229 storlek 3/8: 1 st.

Teknisk beskrivning

Bredd	200 mm
-------	--------

Djup	500 mm
bredd i G	8
vikt	2,211 kg
djup i G	20
Antal verktyg	37
Utförande	med hylsnyckel
Hårdskumegenskap LD45, tjocklek	30 mm
Fyllnadsgrad i låda i G	8x20
fyrkantfäste	3/8 tum
Produktslag	Cellplastinlägg

Tillbehör

Förlängare, 3/8 tum totallängd 75 mm	635429 75
Kardanknut, 3/8 tum Typ 3/8	636229 3/8
Sexkantsskruvdragarhylsa 3/8 tum sexkant 6 mm	637629 6
Sexkantshylsa 3/8 tum Surface Drive nyckelvidd 19 mm	637125 19
Skruvdragarhylsa, 3/8 tum för Torx® Kort Torx®-profil TX20	637560 TX20
Sexkantsskruvdragarhylsa 3/8 tum sexkant 7 mm	637629 7
Skruvdragarhylsa, 3/8 tum för Torx® Kort Torx®-profil TX9	637560 TX9
Sexkantshylsa 3/8 tum Surface Drive nyckelvidd 21 mm	637125 21
Skruvdragarhylsa, 3/8 tum för Torx® Kort Torx®-profil TX15	637560 TX15
Sexkantshylsa 3/8 tum Surface Drive nyckelvidd 11 mm	637125 11
Cellplastinsats för verktygssatser passar cellplastsortiment 953741	952001 953741
Spärrskaft, omställbart, 3/8 tum med utstötare Typ 3/8	635025 3/8
Sexkantsskruvdragarhylsa 3/8 tum sexkant 8 mm	637629 8
Sexkantshylsa 3/8 tum Surface Drive nyckelvidd 22 mm	637125 22
T-handtag, 3/8 tum totallängd 200 mm	635729 200

Förlängare, 3/8 tum totallängd 240 mm	635429 240
Sexkantshylsa 3/8 tumSurface Drive nyckelvidd 16 mm	637125 16
Sexkantshylsa 3/8 tumSurface Drive nyckelvidd 24 mm	637125 24
Sexkantshylsa 3/8 tumSurface Drive nyckelvidd 8 mm	637125 8
Sexkantskruvdragarhylsa 3/8 tum sexkant 3 mm	637629 3
Sexkantshylsa 3/8 tumSurface Drive nyckelvidd 13 mm	637125 13
Sexkantshylsa 3/8 tumSurface Drive nyckelvidd 10 mm	637125 10
Sexkantshylsa 3/8 tumSurface Drive nyckelvidd 12 mm	637125 12
Sexkantskruvdragarhylsa 3/8 tum sexkant 4 mm	637629 4
Skruvdragarhylsa, 3/8 tum för Torx®Kort Torx®-profil TX30	637560 TX30
Sexkantshylsa 3/8 tumSurface Drive nyckelvidd 15 mm	637125 15
Sexkantskruvdragarhylsa 3/8 tum sexkant 10 mm	637629 10
Skruvdragarhylsa, 3/8 tum för Torx®Kort Torx®-profil TX25	637560 TX25
Skruvdragarhylsa, 3/8 tum för Torx®Kort Torx®-profil TX45	637560 TX45
Sexkantshylsa 3/8 tumSurface Drive nyckelvidd 18 mm	637125 18
Förlängare, 3/8 tum totallängd 125 mm	635429 125
Sexkantshylsa 3/8 tumSurface Drive nyckelvidd 9 mm	637125 9
Skruvdragarhylsa, 3/8 tum för Torx®Kort Torx®-profil TX40	637560 TX40
Skruvdragarhylsa, 3/8 tum för Torx®Kort Torx®-profil TX27	637560 TX27
Sexkantshylsa 3/8 tumSurface Drive nyckelvidd 14 mm	637125 14
Sexkantskruvdragarhylsa 3/8 tum sexkant 5 mm	637629 5
Skruvdragarhylsa, 3/8 tum för Torx®Kort Torx®-profil TX10	637560 TX10
Sexkantshylsa 3/8 tumSurface Drive nyckelvidd 17 mm	637125 17