


Garant**Tångsortiment, Antal verktyg: 5****Beställningsdata**

Ordernummer	954201 5
GTIN	4062406157456
Artikelklass	91A

Beskrivning**Utförande:**

Vanliga verktygssortiment i tvåfärgade PE-cellplastinsatser. Cellplastens slutna porer gör att den är oljebeständig och inte tar åt sig några vätskor. Det översta skiktet är antracitgrått, den underliggande kontrastfärgen grått visar om verktyg saknas.

Cellplastinsatserna fyller 1/4 (10 G × 8 G resp 250 × 200 mm) eller 1/2 (20 G × 8 G resp 500 × 200 mm) av den effektiva lådytan.

Passar till:

Nya GARANT verkstadvagnar med helt utdragbara lådor och nytt lådrastermått på **20 G × 16 G** resp. 500 × 400 mm (B × D).

leveransinnehåll:

GARANT kombinationstång nr 700930 strl 180: 1 st.

GARANT spetstång, rak, nr 713040 storlek 200: 1 st.

GARANT polygriptång nr 706001 storlek 250: 1 st.

GARANT sidavbitare nr 724840 strl 160: 1 st.

Cellplastinsats, tom, nr 952001 storlek 954201: 1 st.

GARANT spetstång, vinklad, nr 713440 storlek 200: 1 st.

Teknisk beskrivning

bredd i G	8
Antal verktyg	5
Bredd	200 mm

Djup	500 mm
djup i G	20
Utförande	med tänger
vikt	1,522 kg
Hårdskumegenskap LD45, tjocklek	30 mm
Fyllnadsgrad i låda i G	8×20
Produktslag	Cellplastinlägg

Tillbehör

Kombinationstång, förkromad, med 2K-grepphylsor totallängd 180 mm	700940 180
Polygriptång med fininställning, svart totallängd 250 mm	706000 250
Spetstång, rak, förkromad med grepphylsor totallängd 200 mm	713040 200
Polygriptång med fininställning, svart totallängd 250 mm	706001 250
Cellplastinsats för verktygssatser passar cellplastsortiment 954201	952001 954201
Sidavbitare förkromad med grepphylsor totallängd 160 mm	724840 160
Spetstång, vinklad, förkromad med grepphylsor totallängd 200 mm	713440 200