

## Ritsning, borring, gradning, Antal verktyg: 5



### Beställningsdata

Ordernummer	955255 5
GTIN	4062406158408
Artikelklass	91A

### Beskrivning

#### Utförande:

Vanliga verktygssortiment i tvåfärgade PE-cellplastinsatser. Cellplastens slutna porer gör att den är oljebeständig och inte tar upp några vätskor. **Täckskiktet är antracitfärgat**, den underliggande **grå kontrastfärgen** visar om verktyg saknas.

#### leveransinnehåll:

Cellplastinsats, tom, nr 952001 storlek 955255: 1 st.  
GARANT spiralborrsats HSS nr 115120 storlek 1–13: 1 st.  
GARANT handavgradare 90° nr 150400\_12,4: 1 st.  
Hårdmetallritsnål nr 458760 storlek HM: 1 st.  
GARANT verkstadslinjal nr 461170 storlek 300: 1 st.  
Körnare specialkvalitet nr 748900\_120/10: 1 st.

### Teknisk beskrivning

Bredd	383 mm
Djup	176 mm
antal verktyg	5
Utförande	med verktygssortiment
Hårdskumegenskap LD45, tjocklek	30 mm
Shadowboard	176 mm
Produktslag	Cellplastinlägg

## Tillbehör

Handavgradare 90° Utvändig Ø 12,4 mm	150400 12,4
Körnare, specialkvalitet, förkromad totallängd 120/10 mm	748900 120/10
Verkstadslinjal med dubbelsidig gradering Längd 300 mm	461170 300
Sats spiralborrar HSS nr 114150 med kassett Typ 1-13	115120 1-13
Cellplastinsats för verktygssatser passar cellplastsortiment 955255	952001 955255
Rak hårdmetallritsnål med clip och skyddshatt Typ	458760