

Tångnyckelsats-sortiment, Antal verktyg: 5



Beställningsdata

Ordernummer	954204 5
GTIN	2050002004306
Artikelklass	91A

Beskrivning

Utförande:

Vanliga verktygssortiment i tvåfärgade PE-cellplastinsatser. Cellplastens slutna porer gör att den är oljebeständig och inte tar åt sig några vätskor. Det översta skiktet är antracitgrått, den underliggande kontrastfärgen grått visar om verktyg saknas.

Cellplastinsatserna fyller 1/4 (10 G × 8 G resp 250 × 200 mm) eller 1/2 (20 G × 8 G resp 500 × 200 mm) av den effektiva lådytan.

Passar till:

Nya GARANT verkstadsvagnar med helt utdragbara lådor och nytt lådrastermått på **20 G × 16 G** resp. 500 × 400 mm (B × D).

leveransinnehåll:

Cellplastinsats, tom, nr 952001 storlek 954204: 1 st.
HOLEX universalgriptång nr 708005 storlek 225: 1 st.
HOLEX universaltång nr 708401 storlek 175: 1 st.
GARANT tångnyckel nr 813501 storlek 250: 1 st.
HOLEX skiftnyckel nr 814001 storlek 100; 200: 1 st vard.

Teknisk beskrivning

Bredd	200 mm
djup i G	20
Antal verktyg	5
bredd i G	8
Djup	500 mm

Utförande	med tänger
vikt	1,614 kg
Hårdskumegenskap LD45, tjocklek	30 mm
Fyllnadsgrad i låda i G	8×20
Produktslag	Cellplastinlägg

Tillbehör

Skiftnyckel totallängd 200 mm	814001 200
Universaltång med smala käftar totallängd 175 mm	708401 175
Skiftnyckel totallängd 100 mm	814001 100
Cellplastinsats för verktygssatser passar cellplastsortiment 954204	952001 954204
Universalgriptång, oval käftform totallängd 225 mm	708005 225
Tångnyckel totallängd 250 mm	813501 250
Skiftnyckel med grepphylsa totallängd 200 mm	813960 200
Universaltång med smala käftar totallängd 175 mm	708400 175