

Garant**Hylsnyckelsortiment 1/2 tum, Antal verktyg: 30****Beställningsdata**

Ordernummer	953747 30
GTIN	4062406157234
Artikelklass	91A

Beskrivning**Utförande:**

Vanliga verktygssortiment i tvåfärgade PE-cellplastinsatser. Cellplastens slutna porer gör att den är oljebeständig och inte tar åt sig några vätskor. Det översta skiktet är antracitgrått, den underliggande kontrastfärgen grått visar om verktyg saknas.

Cellplastinsatserna fyller 1/4 (10 G × 8 G resp 250 × 200 mm) eller 1/2 (20 G × 8 G resp 500 × 200 mm) av den effektiva lådytan.

Passar till:

Nya GARANT verkstadsvagnar med helt utdragbara lådor och nytt lådrastermått på **20 G × 16 G** resp. 500 × 400 mm (B × D).

leveransinnehåll:

Cellplastinsats, tom, nr 952001 storlek 953747: 1 st.

GARANT sexkanthylsa nr 642325 storlek 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32: 1 st vard.

GARANT sexkantskruvdragarinsats nr 643229 storlek 4; 5; 6; 8; 10, 12; 14: 1 st vard.

GARANT spärrnyckel omkopplingsbar nr 640025 storlek 1/2: 1 st.

GARANT förlängning, nr 641029 storlek 75; 125; 250: 1 st vard.

GARANT T-handtag nr 641329 storlek 295: 1 st.

GARANT kardanknut nr 641629 storlek 1/2: 1 st.

Teknisk beskrivning

Djup	500 mm
antal verktyg	30

Antal verktyg	30
bredd i G	8
djup i G	20
Bredd	200 mm
vikt	3,891 kg
Utförande	med hylsnyckel
Hårdskumegenskap LD45, tjocklek	30 mm
Fyllnadsgrad i låda i G	8x20
fyrkantfäste	1/2 tum
Produktslag	Cellplastinlägg

Tillbehör

Sexkantshylsa Surface Drive, 1/2 tum nyckelvidd 19 mm	642325 19
Sexkantskruvdragarhylsa 1/2 tum sexkant 12 mm	643229 12
Sexkantskruvdragarhylsa 1/2 tum sexkant 8 mm	643229 8
Förlängare, 1/2 tum totallängd 255 mm	641029 255
Förlängare, 1/2 tum totallängd 75 mm	641029 75
Spärrskaft, omställbart, 1/2 tum med utstötare Typ 1/2	640025 1/2
Kardanknut, 1/2 tum Typ 1/2	641629 1/2
Sexkantshylsa Surface Drive, 1/2 tum nyckelvidd 13 mm	642325 13
Förlängare, 1/2 tum totallängd 130 mm	641029 130
Sexkantshylsa Surface Drive, 1/2 tum nyckelvidd 11 mm	642325 11
Sexkantshylsa Surface Drive, 1/2 tum nyckelvidd 10 mm	642325 10
Sexkantskruvdragarhylsa 1/2 tum sexkant 5 mm	643229 5
Sexkantshylsa Surface Drive, 1/2 tum nyckelvidd 22 mm	642325 22
Sexkantshylsa Surface Drive, 1/2 tum nyckelvidd 12 mm	642325 12
Sexkantshylsa Surface Drive, 1/2 tum nyckelvidd 17 mm	642325 17
T-handtag, 1/2 tum totallängd 295 mm	641329 295

Sexkantshylsa Surface Drive, 1/2 tum nyckelvidd 18 mm	642325 18
Cellplastinsats för verktygssatser passar cellplastsortiment 953747	952001 953747
Sexkantshylsa Surface Drive, 1/2 tum nyckelvidd 14 mm	642325 14
Sexkantshylsa Surface Drive, 1/2 tum nyckelvidd 21 mm	642325 21
Sexkantskruvdragarhylsa 1/2 tum sexkant 10 mm	643229 10
Sexkantshylsa Surface Drive, 1/2 tum nyckelvidd 8 mm	642325 8
Sexkantskruvdragarhylsa 1/2 tum sexkant 4 mm	643229 4
Sexkantskruvdragarhylsa 1/2 tum sexkant 6 mm	643229 6
Sexkantshylsa Surface Drive, 1/2 tum nyckelvidd 27 mm	642325 27
Sexkantshylsa Surface Drive, 1/2 tum nyckelvidd 15 mm	642325 15
Sexkantskruvdragarhylsa 1/2 tum sexkant 14 mm	643229 14
Sexkantshylsa Surface Drive, 1/2 tum nyckelvidd 30 mm	642325 30
Sexkantshylsa Surface Drive, 1/2 tum nyckelvidd 16 mm	642325 16
Sexkantshylsa Surface Drive, 1/2 tum nyckelvidd 24 mm	642325 24
Sexkantshylsa Surface Drive, 1/2 tum nyckelvidd 32 mm	642325 32
Spärrskaft, omställbart, 1/2 tum med utstötare Typ	640025