




Hylsnyckelsortiment 1/2 tum, Antal verktyg: 30



Beställningsdata

Ordernummer	953751 30
GTIN	4062406157265
Artikelklass	91A

Beskrivning

Utförande:

Vanliga verktygssortiment i tvåfärgade PE-cellplastinsatser. Cellplastens slutna porer gör att den är oljebeständig och inte tar åt sig några vätskor. Det översta skiktet är antracitgrått, den underliggande kontrastfärgen grått visar om verktyg saknas.

Cellplastinsatserna fyller 1/4 (10 G × 8 G resp 250 × 200 mm) eller 1/2 (20 G × 8 G resp 500 × 200 mm) av den effektiva lådytan.

Passar till:

Nya GARANT verkstadsvagnar med helt utdragbara lådor och nytt lådrastermått på **20 G × 16 G** resp. 500 × 400 mm (B × D).

leveransinnehåll:

Cellplastinsats, tom, nr 952001 storlek 953751: 1 st.

HOLEX tolvkanthylsa nr 642120 storlek 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32: 1 st vard.

HOLEX sexkantskruvdragarinsats nr 643220 storlek 4; 5; 6; 8; 10, 12; 14: 1 st vard.

HOLEX spärrnyckel omkopplingsbar nr 640190 storlek 1/2: 1 st.

HOLEX Förlängning nr 641020 storlek 75; 125; 250: 1 st vard.

HOLEX T-handtag nr 641320 storlek 295: 1 st.

HOLEX kardanknut nr 641620 storlek 1/2: 1 st.

Teknisk beskrivning

djup i G	20
vikt	4,046 kg

Djup	500 mm
Antal verktyg	30
bredd i G	8
Bredd	200 mm
Utförande	med hylsnyckel
Hårdskumegenskap LD45, tjocklek	30 mm
Fyllnadsgrad i låda i G	8x20
fyrkantsfäste	1/2 tum
minsta lämpliga lådfronthöjd	100 mm
Produktslag	Cellplastinlägg

Tillbehör

Sexkantskruvdragarhylsa 1/2 tum sexkant 6 mm	643220 6
12-kantshylsa 1/2 tum nyckelvidd 14 mm	642120 14
12-kantshylsa 1/2 tum nyckelvidd 27 mm	642120 27
Spärrskaft, omställbart, 1/2 tum med utstötare Typ 1/2	640190 1/2
Sexkantskruvdragarhylsa 1/2 tum sexkant 8 mm	643220 8
Förlängare, 1/2 tum totallängd 255 mm	641020 255
Förlängare, 1/2 tum totallängd 130 mm	641020 130
12-kantshylsa 1/2 tum nyckelvidd 8 mm	642120 8
12-kantshylsa 1/2 tum nyckelvidd 18 mm	642120 18
12-kantshylsa 1/2 tum nyckelvidd 24 mm	642120 24
12-kantshylsa 1/2 tum nyckelvidd 10 mm	642120 10
12-kantshylsa 1/2 tum nyckelvidd 15 mm	642120 15
Kardanknut, 1/2 tum Typ 1/2	641620 1/2
12-kantshylsa 1/2 tum nyckelvidd 22 mm	642120 22
12-kantshylsa 1/2 tum nyckelvidd 13 mm	642120 13
Sexkantskruvdragarhylsa 1/2 tum sexkant 5 mm	643220 5

Cellplastinsats för verktygssatser passar cellplastsortiment 953751	952001 953751
Förlängare, 1/2 tum totallängd 75 mm	641020 75
12-kantshylsa 1/2 tum nyckelvidd 19 mm	642120 19
12-kantshylsa 1/2 tum nyckelvidd 11 mm	642120 11
12-kantshylsa 1/2 tum nyckelvidd 12 mm	642120 12
12-kantshylsa 1/2 tum nyckelvidd 30 mm	642120 30
Sexkantskruvdragarhylsa 1/2 tum sexkant 4 mm	643220 4
Spärrskaft, omställbart, 1/2 tum med utstötare	640220
12-kantshylsa 1/2 tum nyckelvidd 17 mm	642120 17
T-handtag, 1/2 tum totallängd 295 mm	641320 295
Sexkantskruvdragarhylsa 1/2 tum sexkant 12 mm	643220 12
12-kantshylsa 1/2 tum nyckelvidd 21 mm	642120 21
Sexkantskruvdragarhylsa 1/2 tum sexkant 14 mm	643220 14
12-kantshylsa 1/2 tum nyckelvidd 16 mm	642120 16
12-kantshylsa 1/2 tum nyckelvidd 32 mm	642120 32
Sexkantskruvdragarhylsa 1/2 tum sexkant 10 mm	643220 10