



## Hylsnyckelsortiment 1/4 och 1/2 tum, Antal verktyg: 39



### Beställningsdata

Ordernummer	953833 39
GTIN	4062406158705
Artikelklass	91A

### Beskrivning

#### Utförande:

Vanliga verktygssortiment i tvåfärgade PE-cellplastinsatser. Cellplastens slutna porer gör att den är oljebeständig och inte tar upp några vätskor. **Täckskiktet är antracitfärgat**, den underliggande **grå kontrastfärgen** visar om verktyg saknas.

#### leveransinnehåll:

Cellplastinsats, tom, nr 952001 storlek 953833: 1 st.

HOLEX sexkantinsats 1/4 tum nr 631020 storlek 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 13: 1 st vard.

HOLEX sexkantskruvdragarinsats 1/4 tum nr 631720 storlek 3; 4; 5; 6: 1 st vard.

HOLEX Spärnnyckel omkopplingsbar 1/4 tum nr 632090 storlek 1/4: 1 st.

HOLEX förlängning 1/4 tum nr 632420 storlek 50; 150: 1 st vard.

HOLEX instickshandtag 1/4 tum nr 632840 storlek 150: 1 st.

HOLEX T-handtag 1/4 tum nr 633029 storlek 116: 1 st.

HOLEX kardanknut 1/4 tum nr 633520 storlek 1/4: 1 st.

HOLEX Spärnnyckel omkopplingsbar 1/2 tum nr 640190 storlek 1/2: 1 st.

HOLEX förlängning 1/2 tum nr 641020 storlek 125: 1 st.

HOLEX T-handtag 1/2 tum nr 641320 storlek 295: 1 st.

HOLEX kardanknut 1/2 tum nr 641620 storlek 1/2: 1 st.

HOLEX 12-kantinsats 1/2 tum nr 642120 storlek 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24: 1 st vard.

HOLEX sexkantskruvdragarinsats 1/2 tum nr 643220 storlek 6; 8; 10; 12; 14: 1 st vard.

### Teknisk beskrivning

Djup	500 mm
------	--------

vikt	3,179 kg
djup i G	20
Antal verktyg	39
bredd i G	10
Bredd	250 mm
Utförande	med hylsnyckel
Hårdskumegenskap LD45, tjocklek	30 mm
Fyllnadsgrad i låda i G	10×20
fyrkantsfäste	1/4 tum
fyrkantsfäste	1/2 tum
Produktslag	Cellplastinlägg

## Tillbehör

Sexkantskruvdragarhylsa 1/4 tumKort sexkant 4 mm	631720 4
Sexkantinsats 1/4 tum nyckelvidd 4 mm	631020 4
12-kantshylsa 1/2 tum nyckelvidd 14 mm	642120 14
Sexkantskruvdragarhylsa 1/2 tum sexkant 10 mm	643220 10
Sexkantinsats 1/4 tum nyckelvidd 9 mm	631020 9
Sexkantinsats 1/4 tum nyckelvidd 6 mm	631020 6
Sexkantskruvdragarhylsa 1/2 tum sexkant 12 mm	643220 12
Spärrskaft, omställbart, 1/2 tum med utstötare	640220
T-handtag, 1/2 tum totallängd 295 mm	641320 295
12-kantshylsa 1/2 tum nyckelvidd 13 mm	642120 13
Sexkantinsats 1/4 tum nyckelvidd 10 mm	631020 10
12-kantshylsa 1/2 tum nyckelvidd 15 mm	642120 15
12-kantshylsa 1/2 tum nyckelvidd 22 mm	642120 22
Sexkantskruvdragarhylsa 1/4 tumKort sexkant 5 mm	631720 5
12-kantshylsa 1/2 tum nyckelvidd 16 mm	642120 16

12-kantshylsa 1/2 tum nyckelvidd 17 mm	642120 17
Instickshandtag 1/4 tum totallängd 150	632840 150
Sexkantinsats 1/4 tum nyckelvidd 7 mm	631020 7
Kardanknut, 1/2 tum Typ 1/2	641620 1/2
Spärrskaft, omställbart, 1/4 tum med utstötare Typ 1/4	632090 1/4
Sexkantinsats 1/4 tum nyckelvidd 5,5 mm	631020 5,5
Sexkantinsats 1/4 tum nyckelvidd 8 mm	631020 8
Förlängare, 1/4 tum totallängd 150 mm	632420 150
Sexkantskruvdragarhylsa 1/2 tum sexkant 6 mm	643220 6
Sexkantskruvdragarhylsa 1/2 tum sexkant 8 mm	643220 8
Sexkantskruvdragarhylsa 1/4 tum Kort sexkant 3 mm	631720 3
Sexkantinsats 1/4 tum nyckelvidd 5 mm	631020 5
12-kantshylsa 1/2 tum nyckelvidd 19 mm	642120 19
Cellplastinsats för verktygssatser passar cellplastsortiment 953833	952001 953833
Förlängare, 1/4 tum totallängd 50 mm	632420 50
Kardanknut 1/4 tum Typ 1/4	633520 1/4
12-kantshylsa 1/2 tum nyckelvidd 21 mm	642120 21
Sexkantskruvdragarhylsa 1/2 tum sexkant 14 mm	643220 14
Sexkantinsats 1/4 tum nyckelvidd 4,5 mm	631020 4,5
Sexkantinsats 1/4 tum nyckelvidd 11 mm	631020 11
Förlängare, 1/2 tum totallängd 130 mm	641020 130
T-handtag, 1/4 tum totallängd 116 mm	633029 116
12-kantshylsa 1/2 tum nyckelvidd 18 mm	642120 18
Sexkantinsats 1/4 tum nyckelvidd 13 mm	631020 13
12-kantshylsa 1/2 tum nyckelvidd 24 mm	642120 24
Spärrskaft, omställbart, 1/2 tum med utstötare Typ 1/2	640190 1/2