



Digitalt skjutmått ABS + tillbehörssats, mätområde: 150mm



Beställningsdata

Ordernummer	412815 150
GTIN	4062406156497
Artikelklass	42A

Beskrivning

Utförande:

Sats bestående av digital mätskiva och tillbehörssats.

- **Digitalt skjutmått med absolutskala, ingen nollställning krävs. Stor, kontrastrik digitaldisplay. Mät-ytorna är finläppade. Med robust metallhus.**
- **Tillbehör till alla digitala skjutmått. Medger mätning av instick, spår och hålavstånd.**

leveransinnehåll:

1 st digitalt skjutmått nr 412821 storlek 150

Inklusive 1 batteri nr 081560 typ CR2032.

1 st tillbehörssats nr 412747 storlek 3,5 **bestående av:**

2 par mätinsatshållare korta och långa.

3 par mätinsatser med mätskivor \varnothing 6 mm, \varnothing 10 mm, \varnothing 12,5 mm.

2 par mätinsatser med mätkon \varnothing 9 mm, 60° och \varnothing 12 mm, 60°.

1 par mätinsatser med mätcylinder \varnothing 1,5x9 mm.

1 st fjädersystem för konstant mätkraft.

1 st vinkelnnyckel.

1 st djupmätbrygga 75 mm.

Inklusive stabil plastlåda.

Teknisk beskrivning

Antal ingående batterier	1
Mätvärdesminne	engångsinställning av nolläge
avläsning	0,0005 tum
skänkellängd	40 mm

Kalibrering	A1
Norm	ISO 13385
avläsning	0,01 mm
mätområde	0 - 150 mm
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081560 CR2032
mätyta	mycket fint slipad
Djupmått finns	ja
omkopplingsbar avläsning	mm / tum
Djupmått	med hörn 3,7 × 1,3
Energiförsörjning	Batteridriven
Mätavvikelse E MPE	±0,03 mm
Mätteknik	digital
Material	Rostfritt stål, INOX
Alla delar	Härdad
förpackning	Stabil box
Produktslag	Universalskjutmått

Tjänster

KalibreringSkjutmått / djupmått maximaltmätområde 200 mm	021000 200
DAkS-kalibreringSkjutmått / djupmått maximalt mätområde 200 mm	021010 200

Tillbehör

Djupmätbrygga	412710
Knappceller / specialbatterier Batterityp CR2032	081560 CR2032
Tillbehörssats för digitala skjutmått maximal skänkeljocklek 3,5 mm	412747 3,5
Digitalt skjutmåttABS mätområde 150 mm	412821 150
Skruv till djupmätthållare	412236

