

Garant**Maskingängtappar för bottenhål, TiN, MF: M46X3****Beställningsdata**

Ordernummer	130015 M46X3
GTIN	4062406156053
Artikelklass	10N

Teknisk beskrivning

Gäng-Ø	46 mm
Gängdjup	115 mm
Antal skär Z	4
Toleransklass	ISO 1 4H
Toleransklass	ISO 1X 4HX
Toleransklass	ISO 2 6H
Toleransklass	ISO 2X 6HX
Toleransklass	6H +0,05
Toleransklass	6H +0,20
Toleransklass	ISO 3 6G
Toleransklass	ISO 3X 6GX
Toleransklass	7H
Toleransklass	7HX
Toleransklass	7G
Toleransklass	7GX
Toleransklass	6H +0,10
totallängd L	250 mm

Antal spånspar	4
Skafftyrkant □	29 mm
Kärnhåls-Ø	43 mm
Norm	DIN 371
Skärmaterial	HSS E
Skaftdiameter D _s	36 mm
Gängstigning	3 mm
Gängtyp	M/MF
gänga	M46×3
Beläggning	TiN
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	DIN 13
Skärfasform	C
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 2×D vid bottenhål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp