

Verktygssats, 43 delar för industrimontörer med hopfällbar låda, antal verktyg: 43



Beställningsdata

Ordernummer	680264 43
GTIN	2050002003569
Artikelklass	66H

Beskrivning

leveransinnehåll:

Magnetiska hållare: 3 st nr 085915 storlek 20

GARANT-skjutmått: 1 st nr 410100 storlek 150

Anslagsvinkel: 1 st nr 452600 strl. 100 × 70

Precisionsspetspassare: 1 st nr 457000 storlek 150

Ritsnål rak: 1 st nr 458500 storlek 180

Stålmätsticka: 1 st nr 461805 storlek 300

GARANT-rullmåttband: 1 st nr 462210 strl. 2

DICK flatfil huggning 1: vardera 1 st nr 510100 storlek 150; 250

DICK flatfil huggning 3: vardera 1 st nr 510300 storlek 150; 250

DICK trekantfil huggning 1: 1 st nr 511100 storlek 250

DICK trekantfil huggning 3: 1 st nr 511300 storlek 200

DICK fyrkantfil huggning 1: 1 st nr 512100 storlek 250

DICK fyrkantfil huggning 3: 1 st nr 512300 storlek 150

DICK rundfil huggning 1: 1 st nr 514100 storlek 250

DICK rundfil huggning 3: 1 st nr 514300 storlek 200

Filskraft av hårdträ: 5 st nr 519400 strl. 100 och 5 st strl. 120

Filborste: 1 st nr 576000 strl. 115 × 40

GARANT-spårskruvmejsel: 1 st nr 660030 storlek 5,5

PB Swiss Tools-flatmejsel: 1 st nr 740900 storlek 150
PB Swiss Tools-hålstans: vardera 1 st nr 745300 storlek 3; 6
1 PB Swiss Tools körnare: 1 st nr 748900 strl 120
GARANT smideshammare: 1 st nr 750110 strl 500
RENNSTEIG trekantigt skavstål: 1 st nr 836010 strl 200
RENNSTEIG planskavstål: 1 st nr 837020 strl 250
GARANT Skyddsbackar (par): 1 st nr 967711 strl 125
 Arbetsbänkborstar: 1 st nr 087553 strl 280
uvex[®] komfortskyddsglasögon, klara: 1 st. nr 096504 strl CLEAR
 Hörselskydd: 1 st nr 097795 storlek STEEL
 Arbetshandskar av läder (par): 1 st nr 094055 strl 10
 Hopfällbar låda: 1 st nr 693450 storlek 42
OBS!:
Levereras i separata förpackningar.

Teknisk beskrivning

Produktslag	Verktygssortiment
-------------	-------------------

Tillbehör

Platt magnet med invändig gänga Ø 20 mm	085915 20
Komfortskyddsglasögon uvex pheos cx2 Glastoning CLEAR	096504 CLEAR
Flatfil Längd utan tånge 250 mm	510100 250
Trekantigt skavstål klinglängd 200 mm	836010 200
Skyddsbackar av lättmetall, par, med låsfjädrar backbredd 125 mm	967711 125
Flatfil Längd utan tånge 250 mm	510300 250
Körnare, specialkvalitet, förkromad totallängd 120/12 mm	748900 120/12
Flatfil Längd utan tånge 150 mm	510100 150
Stålskala böjlig, smal, rostfri mattpolerad med gradering på baksidan totallängd 300 mm	461805 300
Flatmejslar totallängd 150 mm	740900 150
Spetspassare längd L 150 mm	457000 150
Filskraft av hårdträ totallängd 100 mm	519400 100

Hålstansar, specialkvalitet förkromad spets-Ø 3 mm	745300 3
Körnare, specialkvalitet, förkromad totallängd 120/10 mm	748900 120/10
Smideshammare med skyddskrage vikt utan skaft 500 g	750110 500
Flatfil Längd utan tånge 150 mm	510300 150
Skruvdragare för spår, med 2K-Haptoprene-handtag mejselbredd b 5,5 mm	660030 5,5
Handske, par nötskinn Handskstorlek 10	094055 10
Anslagsvinkel Noggrannhet 2 skänkellängd 100X70 mm	452600 100X70
Hålstansar, specialkvalitet förkromad spets-Ø 6 mm	745300 6
Skyddsglasögon Glastoning CLEAR	096807 CLEAR
Filborste Borstlängd L3 × -bredd L1 115X40 mm	576000 115X40
Filskaft av hårdträ totallängd 120 mm	519400 120
Fyrkantfil Längd utan tånge 150 mm	512300 150
Skyddsglasögon Glastoning CLEAR	096804 CLEAR
Rak ritsnål	458500
Skjutmått mätområde 150 mm	410100 150
Trekantig fil Längd utan tånge 250 mm	511100 250
Fyrkantfil Längd utan tånge 250 mm	512100 250
Rullmåttband med fönster bandlängd 2 m	462210 2
Handborste för arbetsbänk Poly-Kokos® Längd 280 mm	087553 280
Hörselkåpor Typ STEEL	097795 STEEL
Rundfil Längd utan tånge 250 mm	514100 250
Hopfällbar låda av polypropen Volym 42 l	693450 42
Rundfil Längd utan tånge 200 mm	514300 200
Hörselkåpor Bilsom® Viking® Typ	097763
Planskavstål klinglängd 250 mm	837020 250
Trekantig fil Längd utan tånge 200 mm	511300 200
Spetspassare längd L 150 mm	457005 150