

**TNMG 160408, Sort: CA515****Beställningsdata**

Ordernummer	251474 CA515
GTIN	4960664677481
Artikelklass	25E

Beskrivning

TNMG 160408 CA515 Sort: CA515

spån-brytare: PQ

Skärdjup a_p : 0,2 - 2,5 mm

Matning f : 0,13 - 0,4 mm/v

Skärhastighet v_c primär användning: 105 - 510 m/min

Teknisk beskrivning

Skärförhållande	kontinuerligt
Hörnradie	0,8 mm
Skärhastighet v_c primär användning	105 - 510 m/min
spån-brytare	PQ
Skärdjup a_p	0,2 - 2,5 mm
Matning f	0,13 - 0,4 mm/v
Primäranvändning	P
Sort	CA515

Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	TNMG 160408
Antal byten/skär	6
Produktslag	Vändskär för svarvning