

**CNMG 120404, Sort: CA515****Beställningsdata**

Ordernummer	250210 CA515
GTIN	4960664675296
Artikelklass	25E

**Beskrivning**

CNMG 120404 CA515 Sort: CA515

spån-brytare: PS

Skärdjup  $a_p$ : 1 - 3,5 mm

Matning  $f$ : 0,15 - 0,35 mm/v

Skärhastighet  $v_c$  primär användning: 70 - 430 m/min

**Teknisk beskrivning**

Matning $f$	0,15 - 0,35 mm/v
spån-brytare	PS
Skärdjup $a_p$	1 - 3,5 mm
Skärförhållande	kontinuerligt
Hörnradie	0,4 mm
Primäranvändning	P
Skärhastighet $v_c$ primär användning	70 - 430 m/min
Sort	CA515

Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	CNMG 120404
Antal byten/skär	4
Produktslag	Vändskär för svarvning