

**Garant****Lamellslipskiva long life CER konisk, Ø 178 mm, Kornstorlek: 60****Beställningsdata**

Ordernummer	565226 60
GTIN	4062406159252
Artikelklass	51M

**Beskrivning****Utförande:**

- **Högklassigt självskärpande keramikorn (CER) för maximal slipeffekt och lågt presstryck.**
- **Slipaktiv beläggning för sval slipning.**
- **Robust polycottonblandväv för idealisk avverkning och stabilitet vid kantanvändning.**
- **Ergonomisk och vibrationsdämpande polyesterplastrondell (återställbar).**
- **Bästa resultat på kraftfulla vinkelslipar.**

**long life** - Mycket tät lamellanordning förr **maximal användningstid.****Användningsdata:**

Universella sliparbeten, ytslipning, avverkningsslipning och kantbearbetning.

**Teknisk beskrivning**

Formbeskrivning	konvex
Kornstorlek	60
skiv-Ø	178 mm
hål-Ø	22,23 mm

Slipmedel	Keramikkorn (CER)
Slipmedlets beteckning	Keramik
slipaktiv, kylande beläggning	ja
Järn-, svavel och klorandel	< 0,1 %
Produktnamnsattribut	Ø 178 mm
optimerad för material	INOX
maximal periferihastighet	80 m/s
Produktslag	Lamellslipskiva

## Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Alu Mg	mindre lämplig		
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	lämplig		
Stål < 67 HRC	lämplig		
INOX	lämplig		
Ti	lämplig		
GG(G)	lämplig		
CuZn	mindre lämplig		
Uni	lämplig		
torrt	lämplig		