

Garant**Lamellslipskiva speed+ CER plan, Ø 125 mm, Kornstorlek: 40****Beställningsdata**

Ordernummer	565239 40
GTIN	4062406159351
Artikelklass	51M

Beskrivning**Utförande:**

- **Högklassigt självskärpande keramikkorn (CER) för maximal slipeffekt och lågt presstryck.**
- **Slipaktiv beläggning för sval slipning.**
- **Robust polycottonblandväv för idealisk avverkning och stabilitet vid kantanvändning.**
- **Ergonomisk och vibrationsdämpande polyesterplastrondell (återställbar).**
- **Bästa resultat på kraftfulla vinkelslipar.**

speed+ - Optimerad lamellanordning för arbete liknande en fiberskiva med **hög aggressivitet.**

Användningsdata:

Kantbearbetning, avverkningsslipning.

Teknisk beskrivning

hål-Ø	22,23 mm
Kornstorlek	40
Formbeskrivning	plan
skiv-Ø	125 mm

Slipmedel	Keramikkorn (CER)
Slipmedlets beteckning	Keramik
slipaktiv, kylande beläggning	ja
Järn-, svavel och klorandel	< 0,1 %
Produktnamnsattribut	Ø 125 mm
optimerad för material	INOX
maximal periferihastighet	80 m/s
Produktslag	Lamellslipskiva

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Alu Mg	mindre lämplig		
Stål < 900 N/mm ²	lämplig		
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig		
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	lämplig		
Stål < 67 HRC	lämplig		
INOX	lämplig		
Ti	lämplig		
GG(G)	lämplig		
CuZn	mindre lämplig		
Uni	lämplig		
torrt	lämplig		