

**HOLEX****Lamellslipskiva long life ZA konisk, Ø 125 mm, Kornstorlek: 120****Beställningsdata**

Ordernummer	565285 120
GTIN	4062406159467
Artikelklass	52M

**Beskrivning****Utförande:**

- Högklassig zirkonkorund (ZA) för hög slipeffekt.
- Glasfibervävrandell för optimalt presstryck.
- Universellt lämplig för stål och rostfritt stål.
- Bästa resultat på vinkelslipar i alla kapacitetsklasser.

**long life** - Mycket tät lamellanordning för maximal användningstid.**Användningsdata:**

Universella sliparbeten, ytslipning, avverkningsslipning och kantbearbetning.

**Teknisk beskrivning**

skiv-Ø	125 mm
hål-Ø	22,23 mm
Formbeskrivning	konvex
Slipmedel	zirkoniumoxid (ZA)
Slipmedlets beteckning	ZA

Järn-, svavel och klorandel	< 0,1 %
Produktnamnsattribut	Ø 125 mm
optimerad för material	INOX
optimerad för material	Stål
maximal periferihastighet	80 m/s
Produktslag	Lamellslipskiva

### Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	lämplig		
Stål < 67 HRC	lämplig		
INOX	lämplig		
Ti	mindre lämplig		
GG(G)	mindre lämplig		
Uni	lämplig		
torrt	lämplig		