



Lamellslipskiva long life ZA konisk, Ø 178 mm, Kornstorlek: 60



Beställningsdata

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 565287 60 |
| GTIN | 4062406159528 |
| Artikelklass | 52M |

Beskrivning

Utförande:

- Högklassig zirkonkorund (ZA) för hög slipeffekt.
- Glasfibervävrandell för optimalt presstryck.
- Universellt lämplig för stål och rostfritt stål.
- Bästa resultat på vinkelslipar i alla kapacitetsklasser.

long life - Mycket tät lamellanordning för maximal användningstid.

Användningsdata:

Universella sliparbeten, ytslipning, avverkningsslipning och kantbearbetning.

Teknisk beskrivning

| | |
|------------------------|--------------------|
| hål-Ø | 22,23 mm |
| skiv-Ø | 178 mm |
| Formbeskrivning | konvex |
| Slipmedel | zirkoniumoxid (ZA) |
| Slipmedlets beteckning | ZA |

| | |
|-----------------------------|-----------------|
| Järn-, svavel och klorandel | < 0,1 % |
| Produktnamnsattribut | Ø 178 mm |
| optimerad för material | INOX |
| optimerad för material | Stål |
| maximal periferihastighet | 80 m/s |
| Produktslag | Lamellslipskiva |

Användardata

| | Lämplighet | V _c | ISO-kod |
|-------------------------------|----------------|----------------|---------|
| Stål < 900 N/mm ² | lämplig | | |
| Stål < 1400 N/mm ² | lämplig | | |
| Stål < 55 HRC | lämplig | | |
| Stål < 60 HRC | lämplig | | |
| Stål < 67 HRC | lämplig | | |
| INOX | lämplig | | |
| Ti | mindre lämplig | | |
| GG(G) | mindre lämplig | | |
| Uni | lämplig | | |
| torrt | lämplig | | |