

HOLEX**Lamellslipskiva speed+ ZA plan, Ø 125 mm, Kornstorlek: 40****Beställningsdata**

Ordernummer	565299 40
GTIN	4062406159559
Artikelklass	52M

Beskrivning**Utförande:**

- **Högklassig zirkonkorund (ZA) för hög slipeffekt.**
- **Glasfibervävrandell för optimalt presstryck.**
- **Universellt lämplig för stål och rostfritt stål.**
- **Bästa resultat på vinkelslipar i alla kapacitetsklasser.**

speed+ - Optimerad lamellanordning för arbete liknande en fiberskiva med **hög aggressivitet.**

Användningsdata:

Kantbearbetning, avverknings slipning.

Teknisk beskrivning

Formbeskrivning	plan
skiv-Ø	125 mm
hål-Ø	22,23 mm
Slipmedel	zirkoniumoxid (ZA)
Slipmedlets beteckning	ZA

Järn-, svavel och klorandel	< 0,1 %
Produktnamnsattribut	Ø 125 mm
optimerad för material	INOX
optimerad för material	Stål
maximal periferihastighet	80 m/s
Produktslag	Lamellslipskiva

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Stål < 900 N/mm ²	lämplig		
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig		
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	lämplig		
Stål < 67 HRC	lämplig		
INOX	lämplig		
Ti	mindre lämplig		
GG(G)	mindre lämplig		
Uni	lämplig		
torrt	lämplig		