



## Lamellslipskiva speed ZA plan, Ø 115 mm, Kornstorlek: 60



### Beställningsdata

Ordernummer	565294 60
GTIN	4062406159580
Artikelklass	52M

### Beskrivning

#### Utförande:

- Högklassig zirkonkorund (ZA) för hög slipeffekt.
- Glasfibervävrandell för optimalt presstryck.
- Universellt lämplig för stål och rostfritt stål.
- Bästa resultat på vinkelslipar i alla kapacitetsklasser.

**speed** - Flack lamellanordning för **hög spånvolym per tidsenhet** och lång användningstid.

#### Användningsdata:

Exakt avfasning, kantbearbetning och ytslipning.

### Teknisk beskrivning

hål-Ø	22,23 mm
Formbeskrivning	plan
skiv-Ø	115 mm
Slipmedel	zirkoniumoxid (ZA)
Slipmedlets beteckning	ZA

Järn-, svavel och klorandel	< 0,1 %
Produktnamnsattribut	Ø 115 mm
optimerad för material	INOX
optimerad för material	Stål
maximal periferihastighet	80 m/s
Produktslag	Lamellslipskiva

### Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	lämplig		
Stål < 67 HRC	lämplig		
INOX	lämplig		
Ti	mindre lämplig		
GG(G)	mindre lämplig		
Uni	lämplig		
torrt	lämplig		