

**DC.T 11T304, Sort: CA515****Beställningsdata**

Ordernummer	260386 CA515
GTIN	4960664676040
Artikelklass	25E

Beskrivning

DC.T 11T304 CA515 Sort: CA515
spån-brytare: HQ
Tolerans: M
Skärdjup a_p : 0,5 - 1,5 mm
Matning f : 0,05 - 0,25 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 100 - 390 m/min

Teknisk beskrivning

Hörnradie	0,4 mm
spån-brytare	HQ
Matning f	0,05 - 0,25 mm/v
Skärdjup a_p	0,5 - 1,5 mm
Skärhastighet v_c primär användning	100 - 390 m/min
Skärförhållande	kontinuerligt
Primäranvändning	P

Sort	CA515
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	DCMT 11T304
Antal byten/skär	2
Tolerans	M
Produktslag	Vändskär för svarvning