

**WNMG 080408, Sort: CA515****Beställningsdata**

Ordernummer	252014 CA515
GTIN	4960664678655
Artikelklass	25E

Beskrivning

WNMG 080408 CA515 Sort: CA515

spån-brytare: HQ

Skärdjup a_p : 0,5 - 2 mm

Matning f : 0,07 - 0,3 mm/v

Skärhastighet v_c primär användning: 70 - 435 m/min

Teknisk beskrivning

spån-brytare	HQ
Hörnradie	0,8 mm
Skärdjup a_p	0,5 - 2 mm
Skärhastighet v_c primär användning	70 - 435 m/min
Primäranvändning	P
Matning f	0,07 - 0,3 mm/v
Skärförhållande	kontinuerligt
Sort	CA515

Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	WNMG 080408
Antal byten/skär	6
Produktslag	Vändskär för svarvning