

**WNMG 080412, Sort: CA515****Beställningsdata**

Ordernummer	252116 CA515
GTIN	4960664678754
Artikelklass	25E

Teknisk beskrivning

Primäranvändning	P
Skärdjup a_p	1 - 3,8 mm
Hörnradie	1,2 mm
Skärhastighet v_c primär användning	70 - 435 m/min
spån-brytare	PS
Matning f	0,15 - 0,6 mm/v
Skärförhållande	kontinuerligt
Sort	CA515
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	WNMG 080412
Antal byten/skär	6

Tolerans	M
Produktslag	Vändskär för svarvning