

**DCMT 070202, Sort: CA515**

Beställningsdata

Ordernummer	260481 CA515
GTIN	4960664675913
Artikelklass	25E

Teknisk beskrivning

Matning f	0,1 - 0,3 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning	110 - 390 m/min
Hörnradie	0,2 mm
Skärförhållande	kontinuerligt
spån-brytare	GK
Skärdjup a_p	0,5 - 3 mm
Primäranvändning	P
Sort	CA515
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	DCMT 070202
Antal byten/skär	2

Tolerans	M
Produktlag	Vändskär för svarvning