

**DCMT 11T302, Sort: CA515****Beställningsdata**

Ordernummer	260488 CA515
GTIN	4960664676002
Artikelklass	25E

Teknisk beskrivning

Skärhastighet v_c primär användning	110 - 390 m/min
Primäranvändning	P
Skärdjup a_p	0,5 - 3 mm
Hörnradie	0,2 mm
Matning f	0,1 - 0,3 mm/v
spån-brytare	GK
Skärförhållande	kontinuerligt
Sort	CA515
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	DCMT 11T302
Antal byten/skär	2

Tolerans	M
Produktslag	Vändskär för svarvning