

**CC.T 060204, Sort: CA515**

Beställningsdata

Ordernummer	260092 CA515
GTIN	4960664674879
Artikelklass	25E

Beskrivning

CC.T 060204 CA515 Sort: CA515

spån-brytare: HQ

Tolerans: M

Skärdjup a_p : 0,5 - 2,5 mmMatning f : 0,05 - 0,25 mm/vSkärhastighet v_c primär användning: 110 - 380 m/min

Teknisk beskrivning

Skärförhållande	kontinuerligt
Skärdjup a_p	0,5 - 2,5 mm
Primäranvändning	P
Skärhastighet v_c primär användning	110 - 380 m/min
Hörnradie	0,4 mm
spån-brytare	HQ
Matning f	0,05 - 0,25 mm/v

Sort	CA515
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	CCMT 060204
Antal byten/skär	2
Tolerans	M
Produktslag	Vändskär för svarvning