

**CCMT 060204, Sort: CA515****Beställningsdata**

Ordernummer	260192 CA515
GTIN	4960664674893
Artikelklass	25E

**Teknisk beskrivning**

Hörnradie	0,4 mm
Skärhastighet $v_c$ primär användning	110 - 380 m/min
Primäranvändning	P
Matning f	0,1 - 0,3 mm/v
Skärförhållande	kontinuerligt
spån-brytare	GK
Skärdjup $a_p$	0,5 - 3 mm
Sort	CA515
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	CCMT 060204
Antal byten/skär	2

Tolerans	M
Produktslag	Vändskär för svarvning