

**WN.G 080408, Sort: CA515**

Beställningsdata

Ordernummer	252114 CA515
GTIN	4960664678747
Artikelklass	25E

Teknisk beskrivning

Hörnradie	0,8 mm
Skärförhållande	kontinuerligt
Primäranvändning	P
Skärhastighet v_c primär användning	70 - 435 m/min
Skärdjup a_p	1 - 3,8 mm
Matning f	0,15 - 0,6 mm/v
spån-brytare	PS
Sort	CA515
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	WNMG 080408
Antal byten/skär	6

Tolerans	M
Produktslag	Vändskär för svarvning