

**CCMT 120412, Sort: CA515****Beställningsdata**

Ordernummer	260206 CA515
GTIN	4960664674985
Artikelklass	25E

Teknisk beskrivning

Hörnradie	1,2 mm
Skärhastighet v_c primär användning	110 - 380 m/min
Skärförhållande	kontinuerligt
Skärdjup a_p	0,5 - 3 mm
Matning f	0,1 - 0,3 mm/v
spån-brytare	GK
Primäranvändning	P
Sort	CA515
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	CCMT 120412
Antal byten/skär	2

Tolerans	M
Produktlag	Vändskär för svarvning