

**CC.T 09T302, Sort: CA515****Beställningsdata**

Ordernummer	260096 CA515
GTIN	4960664674909
Artikelklass	25E

Beskrivning

CC.T 09T302 CA515 Sort: CA515
spån-brytare: HQ
Tolerans: M
Skärdjup a_p : 0,5 - 2,5 mm
Matning f : 0,05 - 0,25 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 110 - 380 m/min

Teknisk beskrivning

Skärdjup a_p	0,5 - 2,5 mm
Skärhastighet v_c primär användning	110 - 380 m/min
spån-brytare	HQ
Matning f	0,05 - 0,25 mm/v
Primäranvändning	P
Hörnradie	0,2 mm
Skärförhållande	kontinuerligt

Sort	CA515
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	CCMT 09T302
Antal byten/skär	2
Tolerans	M
Produktslag	Vändskär för svarvning