

**CCMT 060202, Sort: CA515**

Beställningsdata

Ordernummer	260190 CA515
GTIN	4960664674886
Artikelklass	25E

Teknisk beskrivning

Primäranvändning	P
Matning f	0,1 - 0,3 mm/v
Skärdjup a_p	0,5 - 3 mm
spån-brytare	GK
Skärhastighet v_c primär användning	110 - 380 m/min
Hörnradie	0,2 mm
Skärförhållande	kontinuerligt
Sort	CA515
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	CCMT 060202
Antal byten/skär	2

Tolerans	M
Produktlag	Vändskär för svarvning