



Sats skruvdragarhylsor TiN-belagda för Torx®, 1/2 tum fyrkant 9 delar



Beställningsdata

Ordernummer	639506
GTIN	4000896051540
Artikelklass	630

Beskrivning

Utförande:

Fäst- / förbindningsdelar enligt DIN 3122 / 3123;

Hylsor enligt DIN 3124.

In-/utvändiga fyrkanter enligt DIN 3120.

TiN-belagda klingor för extremt hög vidhäftnings- och nötningshållfasthet. Med optimerat korrosionsskydd.

Användningsdata:

För invändiga Torx®-skruvar med gänga M4–M14.

Material:

Hylsa av krom-vanadinstål, flagningssäkert förkromad. Klinga av specialstål med TiN-beläggning.

leveransinnehåll:

Skruvmejselhylsor: 9 st strl. TX20; TX25; TX27; TX30; TX40; TX45; TX50; TX55; TX60

Förvaring i: Smartcase med positioneringsfunktion

Teknisk beskrivning

Antal delar	9
fyrkantsfäste	1/2 tum
Drivprofil	Skruvmejslar för TORX®-skruvar

Drivprofil	Sexkantnyckel
Längd	185 mm
Bredd	153 mm
höjd	52 mm
Produktslag	Hylsnyckelinsats