



Sats med sexkants skruvdragarhylsor TiN-belagda, 1/2 tum-fyrkant 9 delar



Beställningsdata

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 639406 |
| GTIN | 4000896193530 |
| Artikelklass | 630 |

Beskrivning

Utförande:

Fäst- / förbindningsdelar enligt **DIN 3122 / 3123**;

Hylsor enligt **DIN 3124**.

In-/utvändiga fyrkanter enligt **DIN 3120**.

TiN-belagda klingor för extremt hög vidhäftnings- och nötningshållfasthet. Med optimerat korrosionsskydd.

Användningsdata:

För insexskruvar med gänga M6 – M24.

Material:

Hylsa av krom-vanadinstål, flagningssäkert förkromad. Klinga av specialstål med TiN-beläggning.

leveransinnehåll:

Skruvmejselhylsor: 9 st nr 643233 storlek 5; 6; 7; 8; 9; 10; 12; 14; 17

Förvaring i: Smartcase med positioneringsfunktion

Teknisk beskrivning

| | |
|---------------|---------------|
| fyrkantsfäste | 1/2 tum |
| Antal delar | 9 |
| Drivprofil | Sexkantnyckel |

| | |
|---------------------------------------|------------------------------|
| Drivprofil | Hylsnyckel för TORX®-skruvar |
| Nyckelviddsområde 6-kants skruvnyckel | 5-17 mm |
| Längd | 185 mm |
| Bredd | 153 mm |
| höjd | 52 mm |
| Produktslag | Hylsnyckelinsats |

Tillbehör

| | |
|---|-----------|
| Sexkantskruvdragarhylsa 1/2 tumTiN-belagd sexkant 12 mm | 643233 12 |
| Sexkantskruvdragarhylsa 1/2 tumTiN-belagd sexkant 6 mm | 643233 6 |
| Sexkantskruvdragarhylsa 1/2 tumTiN-belagd sexkant 5 mm | 643233 5 |
| Sexkantskruvdragarhylsa 1/2 tumTiN-belagd sexkant 7 mm | 643233 7 |
| Sexkantskruvdragarhylsa 1/2 tumTiN-belagd sexkant 14 mm | 643233 14 |
| Sexkantskruvdragarhylsa 1/2 tumTiN-belagd sexkant 8 mm | 643233 8 |
| Sexkantskruvdragarhylsa 1/2 tumTiN-belagd sexkant 17 mm | 643233 17 |
| Sexkantskruvdragarhylsa 1/2 tumTiN-belagd sexkant 10 mm | 643233 10 |