

Garant**CerRapid kapskiva EXTRA TUNN stål, rostfritt stål, skiv-Ø: 230mm****Beställningsdata**

Ordernummer	563256 230
GTIN	4062406162351
Artikelklass	51M

Beskrivning**Utförande:**

Självsjärpande **keramikorn (CER)** och speciellt, **högeffektivt bindningssystem** möjliggör **flera gånger högre slipeffekt och avsevärt kallare slipning** än med konventionella kapskivor (A).

- **Högsta produktivitet tack vare mycket snabb kapning.**
- **Optimal balans mellan extremt mjuk kapning med liten ansträngning och lång livslängd.**

Specifikation:**CER30Q-BF.****OBS!:**

Skivtjockleken ska uppgå till minst 20 % av tjockleken på materialet som ska kapas.

Teknisk beskrivning

maximalt varvtal:	6600 min ⁻¹
Form	41
Specifikation	CER30Q-BF
Formbeskrivning	rak

skiv-Ø	230 mm
skivbredd	2 mm
hål-Ø	22,23 mm
för materialtjocklek	6 - 10 mm
Slipmedlets beteckning	Keramik
Järn-, svavel och klorandel	< 0,1 %
rekommenderad arbetsvinkel	90 grad
optimerad för material	INOX
optimerad för material	Stål
Maskin	Vinkelslipmaskiner
maximal periferihastighet	80 m/s
Produktslag	Kapskiva

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Alu Mg	mindre lämplig		
Stål < 900 N/mm ²	lämplig		
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig		
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	lämplig		
Stål < 67 HRC	lämplig		
INOX	lämplig		
Ti	lämplig		
GG(G)	mindre lämplig		
CuZn	mindre lämplig		
Plast, glasfiberarmerad plast	mindre lämplig		
Uni	mindre lämplig		
torrt	lämplig		

Tillbehör

Spännfläns, par Fläns-Ø 76 mm

563990 76