



Spännhorn för borrarng av genomgående hål, D1: 77,7mm



Beställningsdata

Ordernummer	370015 77,7
GTIN	4046368384006
Artikelklass	37M

Beskrivning

Utförande:

- Stomme av konstruktionsstål inklusive stålskruv.
- 5-sidig bearbetning möjlig.
- Mycket hög repeternoggrannhet.
- Lätt bearbetning av stommen till önskad spänn-Ø.

Användningsdata:

För uppspanning av arbetsstycken i ett befintligt hål.

Teknisk beskrivning

H	45,5 mm
H ₁	37,6 mm
D ₂ minsta spänn-Ø	29,3 mm
Spännkraft	44,5 kN
Utvändig diameter D ₁	77,7 mm
Ø D ₄	M 6/92,5

Ø D ₃	M 16
Utvändig-Ø D	107,5 mm
max. åtdragningsmoment	280 Nm
maximal spännsträcka	0,38 mm
Tolerans ytterdiameter	h9
Produktslag	Hylsdorn