



## Spännhorn för borrar av genomgående hål, D1: 103mm



### Beställningsdata

Ordernummer	370015 103
GTIN	4046368384501
Artikelklass	37M

### Beskrivning

#### Utförande:

- Stomme av konstruktionsstål inklusive stålskruv.
- 5-sidig bearbetning möjlig.
- Mycket hög repeteringgrannhet.
- Lätt bearbetning av stommen till önskad spänn-Ø.

#### Användningsdata:

För uppspanning av arbetsstycken i ett befintligt hål.

### Teknisk beskrivning

Ø D <sub>3</sub>	M 16
H <sub>1</sub>	37,6 mm
Utvändig-Ø D	132,9 mm
Spännkraft	44,5 kN
H	45,5 mm
Ø D <sub>4</sub>	M 6/118

Utvändig diameter $D_1$	103 mm
$D_2$ minsta spänn-Ø	29,3 mm
max. åtdragningsmoment	280 Nm
maximal spännsträcka	0,38 mm
Tolerans ytterdiameter	h9
Produktslag	Hylsdorn