



Dubbelkilspännare, gängaM: M4



Beställningsdata

Ordernummer	370010 M4
GTIN	4046368870509
Artikelklass	37M

Beskrivning

Utförande:

- Aluminiumprofil med stålkil inklusive skruv.
- Platsbesparande multipeluppspanning.

Användningsdata:

Passar särskilt bra för uppspanning av runda och platta delar.

Teknisk beskrivning

B ₁	10,4 mm
gängaM	M4
Höjd H ₂	5,6 mm
passar till insexnyckelvidd SW	3 mm
B ₂	12,7 mm
Spännkraft	2,2 kN
största expansionssträcka	13,2 mm
H ₁	12,7 mm
max. åtdragningsmoment	3,4 Nm
längd L	15,9 mm

höjd H	14,5 mm
bredd B	12,3 mm
Produktslag	Kilspännback