



## Spännhorn för borrarng av genomgående hål, D1: 12,4mm



### Beställningsdata

Ordernummer	370015 12,4
GTIN	4046368380503
Artikelklass	37M

### Beskrivning

#### Utförande:

- Stomme av konstruktionsstål inklusive stålskruv.
- 5-sidig bearbetning möjlig.
- Mycket hög repeteringnaggrannhet.
- Lätt bearbetning av stommen till önskad spänn-Ø.

#### Användningsdata:

För uppspanning av arbetsstycken i ett befintligt hål.

### Teknisk beskrivning

D <sub>2</sub> minsta spänn-Ø	7,2 mm
Spännkraft	4,2 kN
H	21,8 mm
Ø D <sub>4</sub>	M 3/21
Ø D <sub>3</sub>	M 4
Utvändig-Ø D	29,72 mm

Utvändig diameter $D_1$	12,4 mm
$H_1$	16 mm
max. åtdragningsmoment	5 Nm
maximal spännsträcka	0,25 mm
Tolerans ytterdiameter	h9
Produktslag	Hylsdorn