



## Excenter-spännklämma, gängaM: M6



### Beställningsdata

Ordernummer	370005 M6
GTIN	4046368503261
Artikelklass	37M

### Beskrivning

#### Utförande:

- **Litet platsbehov, därigenom få störande kanter.**
- **Uppspänning av valfritt formade arbetsstycken.**

Sexkantmässingbricka med stålexcenterskruv.

#### leveransinnehåll:

1 st stålskruv, 1 st klämbricka.

#### OBS!:

Vid klämma M 10 behövs insexnyckel strl. 7!

### Teknisk beskrivning

Gänglängd L	12 mm
dim A	7,8 mm
Skivhöjd H	4,8 mm
Spännkraft	3,4 kN
Sexkantsskiva SW	16 mm
gängaM	M6
Excenterväg $S_1$	1,3 mm
insexkantskiva $SW_1$	4 mm
max. åtdragningsmoment	8,5 Nm

Produktslag

Excenter-spännklämma