



Spännhorn för borrarng av genomgående hål, D1: 20mm



Beställningsdata

Ordernummer	370015 20
GTIN	4046368381500
Artikelklass	37M

Beskrivning

Utförande:

- Stomme av konstruktionsstål inklusive stålskruv.
- 5-sidig bearbetning möjlig.
- Mycket hög repeteringnaggrannhet.
- Lätt bearbetning av stommen till önskad spänn-Ø.

Användningsdata:

För uppspanning av arbetsstycken i ett befintligt hål.

Teknisk beskrivning

Ø D ₃	M 8
Utvändig diameter D ₁	20 mm
H	24,9 mm
Ø D ₄	M 3/29
Spännkraft	11,1 kN
H ₁	19 mm

D ₂ minsta spänn-Ø	13,5 mm
Utvändig-Ø D	37,5 mm
max. åtdragningsmoment	34 Nm
maximal spännsträcka	0,38 mm
Tolerans ytterdiameter	h9
Produktslag	Hylsdorn