



Dubbelkilspännare, gängaM: M8



Beställningsdata

Ordernummer	370010 M8
GTIN	4046368871001
Artikelklass	37M

Beskrivning

Utförande:

- Aluminiumprofil med stålkil inklusive skruv.
- Platsbesparande multipeluppspanning.

Användningsdata:

Passar särskilt bra för uppspanning av runda och platta delar.

Teknisk beskrivning

H ₁	25,4 mm
passar till insexnyckelvidd SW	6 mm
Höjd H ₂	12,7 mm
B ₂	25,4 mm
Spännkraft	8,9 kN
B ₁	20,8 mm
gängaM	M8
största expansionssträcka	26,9 mm
max. åtdragningsmoment	14,5 Nm
längd L	31,7 mm

höjd H	25,9 mm
bredd B	24,8 mm
Produktslag	Kilspännback